


TCMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HBT130, Maat: 110204

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2683 110204
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,1 - 1 mm
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Coating	TiCN
Aantal	50
Aantal wisselingen/snikanten	3
Snijdiepte $a_{p \max}$	2.75 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Inhoud	260966 HBT130
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	M
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 220 mm/min
ISO-code wisselplaat	TCMT 110204
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm

Soort	HB130
Snededecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	MF
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2683 110204