

Garant**DCGT wisselplaat fijne afwerking 30 stuks, HB7315-1, Maat: 11T308****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3811 11T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,05 - 0,6 mm
Hoekradius	0,8 mm
Aantal wisselingen/snijanten	2
Hoofdtoepassing	N
Inhoud	260361 HB7315-1
Snijdiepte $a_{p \max}$	2.75 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal	30
ISO-code wisselplaat	DCGT 11T308
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 600 mm/min
Voeding f	0,03 - 0,1 mm/omw,
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,55 mm
Tolerantie	G

Soort	HB7315-1
Snedecondities	continu
Spaanbreker	AF
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3811 11T308