

**VNMG 160404, Soort: SW05****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251752 SW05
GTIN	4960664629923
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Spaanbreker	MQ
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 140 m/min
Snijdiepte a_p	0,2 - 1 mm
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	Ti
Snedeccondities	continu
Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,
Soort	SW05
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VNMG 160404
Aantal wisselingen/snij kanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het draaien