

Garant**SCMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7020-2, Maat: 120408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2831 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Inhoud	260750 HB7020-2
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 400 mm/min
Aantal	50
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,55 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	4
ISO-code wisselplaat	SCMT 120408
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_{p\ max}$	4.25 mm

Soort	HB7020-2
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2831 120408