


DNMG 110408 Set van 10 stuks, Soort: HBX130

Bestelgegevens

Bestelnummer	250803 HBX130
GTIN	4045197663535
Artikelklasse	22D

Omschrijving

DNMG 110408 Set van 10 stuks HBX130 Soort: HBX130

Spaanbreker: MM

Snijdiepte a_p : 1 - 5 mm

Voeding f : 0,1 - 0,5 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	MM
Voeding f	0,1 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte a_p	1 - 5 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,8 mm

Soort	HBX130
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Serie	Boorstang
Serie	eco-QT-/ eco-klemdraaihouder
Serie	Klemdraaihouder
Serie	QuickTurn-klemdraaihouder
Serie	Snijkop
ISO-code wisselplaat	DNMG 110408
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Wisselplaatindeling	neutraal