

Garant**DNMG wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7140-2, Maat: 110408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2926 110408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	4
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijdiepte $a_{p \max}$	2.75 mm
Inhoud	250754 HB7140-2
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,8 mm
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 110408
Tolerantie	M
Coating	gecoat
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,55 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Aantal	30

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 mm/min
Soort	HB7140-2
Snedecndities	sterk onderbroken
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2926 110408