

Garant**DCGT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7315-1, Maat: 11T308****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3813 11T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCGT 11T308
Inhoud	260361 HB7315-1
Snijdiepte a_p	0,05 - 0,6 mm
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,55 mm
Snijdiepte $a_{p\ max}$	2.75 mm
Hoekradius	0,8 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 600 mm/min
Hoofdtoepassing	N
Aantal	50
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding f	0,03 - 0,1 mm/omw,

Tolerantie	G
Soort	HB7315-1
Snedecondities	continu
Spaanbreker	AF
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3813 11T308