

**VNMG 160408, Soort: SW05****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251824 SW05
GTIN	4960664629978
Artikelklasse	25E

Omschrijving

VNMG 160408 SW05 Soort: SW05

Spaanbreker: MU

Snijdiepte a_p : 0,5 - 3 mm

Voeding f : 0,1 - 0,35 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 140 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	MU
Hoofdtoepassing	Ti
Voeding f	0,1 - 0,35 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Snededcondities	continu
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 140 m/min

Soort	SW05
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VNMG 160408
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien