

Garant**DCMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7130-2, Maat: 070204****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3517 070204
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	DCMT 070204
Hoekradius	0,4 mm
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_{p \max}$	1,75 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Aantal	50
Hoofdtoepassing	M
Tolerantie	M
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 270 mm/min
Inhoud	260353 HB7130-2
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm

Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
Soort	HB7130-2
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	VS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3517 070204