


**VNMG 160408, Soort: SW05**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	251754 SW05
GTIN	4960664629930
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

VNMG 160408 SW05 Soort: SW05

Spaanbreker: MQ

Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1 mm

Voeding  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/omw,

Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 140 m/min

**Technische beschrijving**

Snedecndities	continu
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 140 m/min
Spaanbreker	MQ
Hoekradius	0,8 mm
Voeding $f$	0,05 - 0,3 mm/omw,
Hoofdtoepassing	Ti

Soort	SW05
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VNMG 160408
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien