

Garant**DCGT wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HU7310, Maat: 070204****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3814 070204
GTIN	4067263097877
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Inhoud	260452 HU7310
ISO-code wisselplaat	DCGT 070204
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Snijdiepte $a_{p \max}$	1.75 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Coating	ongecoat
Aantal wisselingen/snijanten	2
Snijdiepte a_p	0,1 - 4 mm
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	N
Aantal	30
Tolerantie	G

Soort	HU7310
Snedecondities	continu
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3814 070204