

Garant**DCGT wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HU7310, Maat: 11T302****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3814 11T302
GTIN	4067263097891
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	260458 HU7310
ISO-code wisselplaat	DCGT 11T302
Snijdiepte $a_{p \max}$	2.75 mm
Hoofdtoepassing	N
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Hoekradius	0,2 mm
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,15 mm
Coating	ongecoat
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijdiepte a_p	0,1 - 4 mm
Aantal	30

Tolerantie	G
Soort	HU7310
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3814 11T302