

**Garant****CC.T 120408, Soort: HB7020**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260160 HB7020
GTIN	4045197698889
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CC.T 120408 HB7020 Soort: HB7020  
Spaanbreker: SM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

## Technische beschrijving

Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	SM
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 4 mm
Hoofdtoepassing	P

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 120408
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien