

**CCMT 120408, Soort: SP4019****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260188 SP4019
GTIN	2050001939111
Artikelklasse	28A

**Omschrijving**

CCMT 120408 SP4019 Soort: SP4019  
Spaanbreker: 73  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 30 - 440 m/min

**Technische beschrijving**

Spaanbreker	73
Snedeccondities	continu
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 5 mm
Hoofdtoepassing	UNI
Voeding $f$	0,1 - 0,45 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	30 - 440 m/min
Soort	SP4019

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 120408
Aantal wisselingen/snijanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien