

Garant**DCGT wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HU7310, Maat: 11T304****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3814 11T304
GTIN	4067263098010
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte $a_{p\max}$	2.75 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Hoofdtoepassing	N
Snijdiepte $a_{p\min}$	0,25 mm
Snijdiepte a_p	0,1 - 4 mm
Aantal wisselingen/snijanten	2
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Inhoud	260462 HU7310
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCGT 11T304
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Coating	ongecoat
Hoekradius	0,4 mm
Aantal	30
Tolerantie	G

Soort	HU7310
Snedecomditie	continu
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3814 11T304