

**CC.T 060202, Soort: CA6525**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260192 CA6525
GTIN	4960664491773
Artikelklasse	25E

## Technische beschrijving

Snedecoördinaten	licht onderbroken
Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 140 m/min
Spaanbreker	GK
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 3 mm
Hoofdtoepassing	M
Soort	CA6525
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 060204
Aantal wisselingen/snijanten	2

Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien