

Garant**DCGT wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7310, Maat: 11T302****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3815 11T302
GTIN	4067263098096
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Aantal wisselingen/snikanten	2
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	DCGT 11T302
Hoofdtoepassing	N
Snijdiepte a_p	0,1 - 4 mm
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,15 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Inhoud	260458 HB7310
Hoekradius	0,2 mm
Snijdiepte $a_{p\ max}$	2,75 mm
Aantal	30
Tolerantie	G

Soort	HB7310
Snedecomditie	continu
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3815 11T302