

**CCMT 060202, Soort: CA510**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260190 CA510
GTIN	4960664696444
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snedecoördinaten	continu
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 450 m/min
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	GK
Hoekradius	0,2 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Soort	CA510
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 060202
Aantal wisselingen/snijanten	2

Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien