

Garant**DCGT wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7310, Maat: 11T308****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3815 11T308
GTIN	4067263098133
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijanten	2
Snijdiepte a_p	0,1 - 4 mm
Snijdiepte $a_{p\min}$	0,55 mm
Hoofdtoepassing	N
ISO-code wisselplaat	DCGT 11T308
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_{p\max}$	2,75 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Inhoud	260464 HB7310
Aantal	30
Hoekradius	0,8 mm
Tolerantie	G
Soort	HB7310

Snedecondities	continu
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3815 11T308