

Garant**SCMT wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7020-2, Maat: 09T304****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2834 09T304
GTIN	4067263095576
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 350 mm/min
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	SCMT 09T304
Hoekradius	0,4 mm
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snijdiepte $a_{p\ max}$	3.25 mm
Inhoud	260762 HB7020-2
Aantal	30
Soort	HB7020-2

Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2834 09T304