

Garant**CC.T 09T304, Soort: HU7310**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260150 HU7310
GTIN	4045197668059
Artikelklasse	21G

Omschrijving

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 m/min
Spaanbreker	AM
Snijdiepte a_p	0,1 - 4 mm
Hoofdtoepassing	N
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Snedeccondities	continu
Hoekradius	0,4 mm
Soort	HU7310
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM

Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien