

Garant**DCGT wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HU7310, Maat: 11T304****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3817 11T304
GTIN	4067263098027
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	N
Aantal	50
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
ISO-code wisselplaat	DCGT 11T304
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HM
Inhoud	260462 HU7310
Snijdiepte $a_{p\ max}$	2.75 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Snijdiepte a_p	0,1 - 4 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking

Tolerantie	G
Soort	HU7310
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3817 11T304