

Garant**DNMG wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7120-1, Maat: 150612****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2927 150612
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	250764 HB7120-1
ISO-code wisselplaat	DNMG 150612
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Hoekradius	1,2 mm
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,8 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 260 mm/min
Snijdiepte $a_{p\ max}$	3.75 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Tolerantie	M
Aantal	50
Hoofdtoepassing	M
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm

Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Soort	HB7120-1
Snedecondities	continu
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2927 150612