

**CCMT 060202, Soort: SP4019****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260180 SP4019
GTIN	
Artikelklasse	28A

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,45 mm/omw,
Hoofdtoepassing	UNI
Snijdiepte a_p	0,2 - 5 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	30 - 440 m/min
Hoekradius	0,2 mm
Spaanbreker	73
Snedeccondities	continu
Soort	SP4019
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 060202
Aantal wisselingen/snijanten	2

Producttype

Wisselplaat voor het draaien