

Garant**DCMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7140-2, Maat: 11T308****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3518 11T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Coating	gecoat
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,55 mm
Hoekradius	0,8 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 230 mm/min
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T308
Hoofdtoepassing	M
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	M
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Inhoud	260361 HB7140-2

Gegevensblad

Aantal	50
Snijdiepte $a_{p \max}$	2.75 mm
Soort	HB7140-2
Snedecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	VS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3518 11T308