



KNUX 160405L Set 10-delig, Soort: HBX130

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 251092 HBX130 |
| GTIN | 4045197664051 |
| Artikelklasse | 22D |

Omschrijving

KNUX 160405L Set 10-delig HBX130 Soort: HBX130

Spaanbreker: MG

Spaangeleidingsgroef: 3,2 mm

Snijdiepte a_p : 1 - 6 mm

Voeding f : 0,2 - 0,7 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Snedecndities | licht onderbroken |
| Spaanbreker | MG |
| Spaangeleidingsgroef | 3,2 mm |
| Hoekradius | 0,5 mm |
| Hoofdtoepassing | M |
| Voeding f | 0,2 - 0,7 mm/omw, |
| Snijdiepte a_p | 1 - 6 mm |
| Soort | HBX130 |
| Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing | 60 - 200 m/min |
| Fijn/ruw-indeling | Vorbewerken |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Snijmateriaal | HM |
| Aantal wisselingen/snijanten | 2 |
| ISO-code wisselplaat | KNUX 160405L |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |