

**KOMET KUB Centron® Powerline boorkroon, Ø DC: 39,2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236651 39,2
GTIN	4047109226906
Artikelklasse	24L

Omschrijving**Uitvoering:**

De boorpunt geleidt het gereedschap exact in de booras en zorgt hierdoor voor rechttheid en maximale proceszekerheid, stabiliteit in boordieptes tot 9xD.

Aanboren op vlakke, rechte oppervlakken zonder pilotboring mogelijk.

Boorkroon zonder geleidingsblokjes en bijbehorende instelling.

Toepassing:

Voor roterend en niet-roterend, alsmede voor verticaal en horizontaal gebruik in alle materialen.

Met centreerpunt nr. 236659.

Met wisselplaten nr. 236520 – 236576.

Opmerking:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	2
Basisdeelmaat	33
Centreerpunt-maat	70
ISO-code wisselplaat	SOEX 120508
Schroef voor basisdeel	239653 15IP
Wisselplaatschroevenset	239652 20IP (6,3 Nm)

Serie	KUB Centron®
Nominale Ø D	39,2
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Boortoepassing	Blindgatboren
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 20IP	674252 20IP
Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 15IP	239653 15IP
8 mm-steel, met magneet met 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 20IP	239652 20IP
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600