

Garant**RCG. wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HU730-1, Maat: 0803****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3820 0803
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_{p \max}$	2 mm
Inhoud	260630 HU7310-1
ISO-code wisselplaat	RCGT 0803
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Aantal	50
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,5 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Coating	ongecoat
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
Hoofdtoepassing	N
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking

Tolerantie	G
Soort	HU730-1
Snedecondities	continu
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3820 0803