

Garant**SCMT wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7020-2, Maat: 120404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2837 120404
GTIN	4067263095620
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 350 mm/min
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
Inhoud	260765 HB7020-2
Snijdiepte $a_{p\ max}$	4.25 mm
Aantal	50
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SCMT 120404
Aantal wisselingen/snikanten	4
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm

Soort	HB7020-2
Snededecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2837 120404