

**CCMT 120404, Soort: CA510****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260202 CA510
GTIN	4960664696529
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CCMT 120404 CA510 Soort: CA510

Spaanbreker: GK

Tolerantie: M

Snijdiepte a_p : 0,5 - 3 mm

Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 140 - 450 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,4 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 450 m/min
Snedecndities	continu
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Spaanbreker	GK

Soort	CA510
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 120404
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien