

Garant**TCGT wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HU7310, Maat: 110202****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3826 110202
GTIN	4067263098324
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Coating	ongecoat
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Aantal	50
ISO-code wisselplaat	TCGT 110202
Inhoud	260980 HU7310
Snijdiepte $a_{p \max}$	2.75 mm
Snijdiepte a_p	0,1 - 4 mm
Hoekradius	0,2 mm
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Hoofdtoepassing	N
Aantal wisselingen/snikanten	3

Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,15 mm
Tolerantie	G
Soort	HU7310
Snedecomditities	continu
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3826 110202