

**SNMG 120408, Soort: CA510****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251164 CA510
GTIN	4960664698738
Artikelklasse	25E

Omschrijving

SNMG 120408 CA510 Hoekradius: 0,8 mm
Soort: CA510
Spaanbreker: PQ
Snijdiepte a_p : 0,2 - 2,5 mm
Voeding f : 0,13 - 0,4 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 180 - 590 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	PQ
Snedeccondities	continu
Voeding f	0,13 - 0,4 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Soort	CA510

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	180 - 590 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 120408
Aantal wisselingen/snij kanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien