

Garant**VBGT wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HU7310, Maat: 110301****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3829 110301
GTIN	4067263098386
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_{p\ max}$	1.75 mm
Aantal	50
Snijdiepte a_p	0,1 - 4 mm
Coating	ongecoat
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
ISO-code wisselplaat	VBGT 110301
Inhoud	261220 HU7310
Hoekradius	0,1 mm
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,05 mm
Hoofdtoepassing	N

Tolerantie	G
Soort	HU7310
Snedecondities	continu
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3829 110301