

Garant**VCGT wisselplaat fijne afwerking 30 stuks, HU7315-1, Maat: 110304****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3831 110304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Voeding f	0,03 - 0,25 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	VCGT 110304
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Inhoud	261366 HU315-1
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 600 mm/min
Aantal wisselingen/snikanten	2
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Hoofdtoepassing	N
Snijdiepte $a_{p \max}$	1.75 mm
Snijdiepte a_p	0,05 - 1,5 mm
Aantal	30

Tolerantie	G
Soort	HU7315-1
Snedecondities	continu
Spaanbreker	AF
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3831 110304