

**WNMG 080408 Wiper, Soort: CA510****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252015 CA510
GTIN	4960664700592
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Voeding f	0,06 - 0,42 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 450 m/min
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	WP
Snijdiepte a_p	0,3 - 1,2 mm
Soort	CA510
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Aantal wisselingen/snij kanten	6

Producttype

Wisselplaat voor het draaien