

Garant**VCGT wisselplaat fijne afwerking 30 stuks, HU7315-1, Maat: 160404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3831 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	VCGT 160404
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte $a_{p \max}$	2.5 mm
Coating	ongecoat
Hoofdtoepassing	N
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	2
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 600 mm/min
Snijdiepte a_p	0,05 - 1,5 mm
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Inhoud	261372 HU315-1
Voeding f	0,03 - 0,25 mm/omw,
Aantal	30

Tolerantie	G
Soort	HU7315-1
Snedecondities	continu
Spaanbreker	AF
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3831 160404