

**WNMG 080408, Soort: CA510****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252014 CA510
GTIN	4960664700370
Artikelklasse	25E

Omschrijving

WNMG 080408 CA510 Soort: CA510
Spaanbreker: HQ
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2 mm
Voeding f : 0,07 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 450 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
Snedecondities	continu
Voeding f	0,07 - 0,3 mm/omw,
Spaanbreker	HQ
Hoofdtoepassing	P
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 450 m/min
Soort	CA510

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Aantal wisselingen/snijanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien