

Garant**VCGT wisselplaat fijne afwerking 30 stuks, HB7315-1, Maat: 110302****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3832 110302
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte $a_{p \max}$	1.75 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Hoofdtoepassing	N
Inhoud	261364 HB7315-1
Hoekradius	0,2 mm
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VCGT 110302
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal	30
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 600 mm/min
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,15 mm
Snijdiepte a_p	0,05 - 1,5 mm
Voeding f	0,03 - 0,25 mm/omw,
Tolerantie	G

Soort	HB7315-1
Snededecondities	continu
Spaanbreker	AF
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3832 110302