

HEDI

Mobiele led-straler, 230 V, Wattage: 50W



Bestelgegevens

Bestelnummer	081211 50
GTIN	4003644006106
Artikelklasse	08B

Omschrijving

Uitvoering:

Spuitsgietaluminium behuizing met aluminium reflector en lichtbron. Aan- / uit-schakelaar op de behuizing.

SMD-led-straler voor mobiel gebruik met robuuste standaard (bescherming rondom).

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Technische beschrijving

Lichtbron	Led-module
Lichtstroom	2250 - 4000 lm
Energievoorziening	Netvoeding
Wattage	50 W
Aansluitkabel lengte	5 m
Nominale spanning	230 V
IP-klasse	IP 54

Totale breedte	300 mm
Totale hoogte	350 mm
Totale lengte	360 mm
Productnaamattribuut	230 V
Producttype	Straler