

Garant**VCGT wisselplaat fijne afwerking 30 stuks, HB7315-1, Maat: 110304****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3832 110304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,05 - 1,5 mm
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,03 - 0,25 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Aantal	30
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Inhoud	261366 HB7315-1
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
Hoofdtoepassing	N
Snijdiepte $a_{p\ max}$	1.75 mm
ISO-code wisselplaat	VCGT 110304
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 600 mm/min
Tolerantie	G

Soort	HB7315-1
Snedecondities	continu
Spaanbreker	AF
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3832 110304