

**WNMG 080404, Soort: CA510****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252012 CA510
GTIN	4960664700363
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
Spaanbreker	HQ
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,07 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 450 m/min
Snedecondities	continu
Hoekradius	0,4 mm
Soort	CA510
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404
Aantal wisselingen/snijanten	6

Producttype

Wisselplaat voor het draaien