

Garant**TCMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7035-2, Maat: 16T308****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2844 16T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 mm/min
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_{p\ max}$	4 mm
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,55 mm
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Aantal	50
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
ISO-code wisselplaat	TCMT 16T308
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	P
Inhoud	260958 HB7035-2
Aantal wisselingen/snijanten	3

Soort	HB7035-2
Snededecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2844 16T308