


WNMG 060408, Soort: SP4019

Bestelgegevens

Bestelnummer	252084 SP4019
GTIN	5652773
Artikelklasse	28A

Omschrijving

WNMG 060408 SP4019 Soort: SP4019
 Spaanbreker: 3J
 Snijdiepte a_p : 1 - 2,5 mm
 Voeding f : 0,15 - 0,4 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 300 m/min
 Snijsnelheid v_c Neventoepassing: 40 - 110 m/min

Technische beschrijving

Snedecndities	continu
Snijsnelheid v_c Neventoepassing	40 - 110 m/min
Spaanbreker	3J
Snijdiepte a_p	1 - 2,5 mm
Voeding f	0,15 - 0,4 mm/omw,
Neventoepassing	S
Hoofdtoepassing	M

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 300 m/min
Soort	SP4019
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Serie	Snijkop
Serie	Klemdraaihouder
Serie	Boorstang
Serie	QuickTurn-klemdraaihouder
Serie	eco-QT-/ eco-klemdraaihouder
ISO-code wisselplaat	TCMT 110204
Aantal wisselingen/snij kanten	6
Wisselplaatindeling	neutraal