


Garant
SNMG 120404, Soort: HB7020


Bestelgegevens

Bestelnummer	251222 HB7020
GTIN	4045197699565
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMG 120404 HB7020 Hoekradius: 0,4 mm
 Soort: HB7020
 Spaanbreker: SM
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 6 mm
 Voeding f : 0,15 - 0,5 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 6 mm
Voeding f	0,15 - 0,5 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	SM
Hoekradius	0,4 mm
Snedecondities	licht onderbroken
Soort	HB7020

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 120404
Aantal wisselingen/snij kanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien