

Garant**TCMT wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7020-2, Maat: 110204****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2846 110204
GTIN	4067263095736
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	TCMT 110204
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Aantal wisselingen/snikanten	3
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
Snijdiepte $a_{p\ max}$	2.75 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijmateriaal	HM
Inhoud	260982 HB7020-2
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 350 mm/min
Aantal	30
Soort	HB7020-2

Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2846 110204