

Garant**VCGT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7315-1, Maat: 160402****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3834 160402
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	2
Inhoud	261370 HB7315-1
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	0,2 mm
Voeding f	0,03 - 0,25 mm/omw,
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,15 mm
ISO-code wisselplaat	VCGT 160402
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	N
Snijdiepte a_p	0,05 - 1,5 mm
Aantal	50
Snijdiepte $a_{p\ max}$	2.5 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 600 mm/min

Tolerantie	G
Soort	HB7315-1
Snedecondities	continu
Spaanbreker	AF
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3834 160402