


SNMG 150612, Soort: CA510

Bestelgegevens

Bestelnummer	251363 CA510
GTIN	4960664698783
Artikelklasse	25E

Omschrijving

SNMG 150612 CA510 Hoekradius: 1,2 mm
 Soort: CA510
 Spaanbreker: PH
 Snijdiepte a_p : 1 - 10 mm
 Voeding f : 0,25 - 0,8 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 450 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	PH
Hoekradius	1,2 mm
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,25 - 0,8 mm/omw,
Snedecndities	continu
Snijdiepte a_p	1 - 10 mm
Soort	CA510

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 450 m/min
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 150612
Aantal wisselingen/snij kanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien