

Garant**SNMG wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7120-1, Maat: 120404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2947 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	251222 HB7120-1
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 260 mm/min
Hoofdtoepassing	M
Aantal	50
ISO-code wisselplaat	SNMG 120404
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snikanten	8
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte $a_{p \max}$	4.25 mm
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking

Soort	HB7120-1
Snededecondities	continu
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2947 120404