


SNMG 120408, Soort: CA510

Bestelgegevens

Bestelnummer	251254 CA510
GTIN	4960664698615
Artikelklasse	25E

Omschrijving

SNMG 120408 CA510 Hoekradius: 0,8 mm
 Soort: CA510
 Spaanbreker: PS
 Snijdiepte a_p : 1 - 4 mm
 Voeding f : 0,15 - 0,6 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 450 m/min

Technische beschrijving

Snedeclassificatie	continu
Snijdiepte a_p	1 - 4 mm
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,15 - 0,6 mm/omw,
Spaanbreker	PS
Hoekradius	0,8 mm
Soort	CA510

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 450 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 120408
Aantal wisselingen/snij kanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien