

Garant**SNMG wisselplaat ruwe afwerking 30 stuks, HB7130-2, Maat: 150612****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2950 150612
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijanten	8
Voeding f	0,2 - 0,55 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 220 mm/min
Inhoud	251330 HB7130-2
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,8 mm
Hoekradius	1,2 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte a_p	1,5 - 7 mm
ISO-code wisselplaat	SNMG 150612
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_{p \max}$	5.25 mm
Aantal	30
Soort	HB7130-2

Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	VG
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2950 150612